



Prispaudiklis su paaukštiniu, Srieginis kalibras: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375006 M16
GTIN	4059245237913
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Ypač žema ir kompaktiška konstrukcija. Tempimo žemyn efektas dėl įstrižo kreipiamojo pleišto.

Paskirtis:

Ypatingai žemų detalių šoniniam užspaudimui tiesiai ant įrenginio plokštės.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.

Techninis aprašymas

Medžiaga	Iš termiškai pagerinto plieno.
Plotis B	40 mm
Aukštis H ₁	25 mm
Užspaudimo jėga	40 kN
Prispaudiklio eiga	6 mm
Aukštis H	45 mm

maksimalus užveržimo momentas

200 Nm

Produkto rūšis

Žemyn spaudžiantis veržtuvas