



Prispaudiklis su paaukštiniu, Srieginis kalibras: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375006 M10
GTIN	4059245237876
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

Ypač žema ir kompaktiška konstrukcija. Tempimo žemyn efektas dėl įstrižo kreipiamojo pleišto.

Paskirtis:

Ypatingai žemų detalių šoniniam užspaudimui tiesiai ant įrenginio plokštės.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno.

Techninis aprašymas

Aukštis H_1	19 mm
Plotis B	30 mm
Aukštis H	32 mm
Prispaudiklio eiga	4 mm
Užspaudimo jėga	8,5 kN
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm

Medžiaga

Iš termiškai pagerinto plieno.

Produkto rūšis

Žemyn spaudžiantis veržtuvas