


**Spyruoklinė įvorė, mechaninė išorinis užspaudimas, Išorinis Ø D: 65mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370126 65
GTIN	4059245292547
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Modelis:**

- Sudėtingų kontūrų ruošinių užspaudimui apdirbant iš 5-ių pusių.
- Minimalus užspaudimo gylis 2 mm.
- Užspaudimo eiga 0,3 mm.

Apdirbama medžiaga:

iš itin atsparaus aliuminio.

Tiekimo sudėtis:

Užspaudimo žiedas apdirbimui.

Techninis aprašymas

Modelis	Išorinis užspaudimas
Aukštis H	25 mm
Maksimalus apdirbimo gylis T	10 mm
Prispaudiklio eiga	0,3 mm
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė

Priedai

Laikiklis mechaninio užspaudimo cangei Išorinis Ø D 65
mm

370125 65