

**WNMG 080412, Rūšis: HBT130****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252226 HBT130
GTIN	4062406258146
Produktų klasė	22D

Aprašymas

WNMG 080412 HBT130 Kietlydinys: HBT130

Drožialaužis: MR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 6 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Kietlydinys	HBT130
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Pastūma f	0,15 - 0,55 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Danga	TiCN

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	MR
Pjūvio gylis a_p	2 - 6 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui