

**Garant****ESD bazinis surenkamas stelažas, Gylis 500 mm, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972510 2000
GTIN	4062406256487
Produktų klasė	911

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai (50×25×1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su nelaidžiais plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynų dengtos **ESD milteliais**. Cinkuota spyruoklė kiekvienoje lentynoje užtikrina saugų kontaktą su įžeminimo tašku. Su prie rėmų privirintais įžeminimo strypais. Visus įžeminimo darbus turi atlikti kvalifikuoti elektrikai.

**Tiekimo sudėtis:**

**Su ESD įžeminimo laidu.**

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

- **Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.**

**Techninis aprašymas**

Lentynos plotis plotis iki rėmų	900 mm
Lentynos plotis	946 mm
maksimali lauko apkrova	900 kg
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1000 mm
Lentynų skaičius	4
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Lentynos storis	38 mm
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos