

**Garant**

**Krovinių kėlimo magnetas LM1, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	382020 1000
GTIN	4062406257798
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- Krano kilpa, valdymo svirtis ir šoninis gaubtas iš nerūdijančiojo plieno.
- Apsauginis užrakto varžtas apsaugo nuo atsitiktinio valdymo svirties atlaisvinimo darbo metu.
- Polinis paviršius paruoštas pasirinktinai poliniams antgaliams montuoti.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Mažesnę valdymo svirties atatrąką užtikrina Soft-Opening-Protection.

**Privalumai:**

- Aukštos kokybės apdirbimas dėl nesenstančios GARANTkonstrukcijos ir gerai apgalvotų vartotojo ir saugos reikalavimų.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Valdymo svirtis apsaugo nuo atatrąkos dėl „Soft-Opening-Protection“.

**Pastaba:**

Oro tarpas < 0,1 mm ST medžiagoje! **Ijunkite krovinių kėlimo magnetą tik ant magnetinių paviršių!** Dėl saugos koncepcijos ruošinio geometriją galima pritaikyti. Pagal paklausimą tiekiamas atplėšimo jėgų patikros sertifikatas.

## Techninis aprašymas

B matmuo	320 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	40 mm
Matmuo E	140 mm
Matmuo A	285 mm
Matmuo C	140 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	40 mm
Svoris	33 kg
maksimalus Ø apvalių medžiagų	750 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	1000 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	3000 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	500 kg
Matmuo F	346 mm
Matmuo G	34 mm
Matmuo D	109 mm
maksimalus plotis, plokščia	1500 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas