

**Garant**

**Krovinių kėlimo magnetas LM1, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 300kg**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	382020 300
GTIN	4062406257774
Produktų klasė	310

**Aprašymas****Modelis:**

- Krano kilpa, valdymo svirtis ir šoninis gaubtas iš nerūdijančiojo plieno.
- Apsauginis užrakto varžtas apsaugo nuo atsitiktinio valdymo svirties atlaisvinimo darbo metu.
- Polinis paviršius paruoštas pasirinktinai poliniams antgaliams montuoti.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Mažesnę valdymo svirties atatraką užtikrina Soft-Opening-Protection.

**Privalumai:**

- Aukštos kokybės apdirbimas dėl nesenstančios GARANTkonstrukcijos ir gerai apgalvotų vartotojo ir saugos reikalavimų.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Valdymo svirtis apsaugo nuo atatrakos dėl „Soft-Opening-Protection“.

**Priedai pasirinktinai:**

Polinių antgalių pora, Nr. 382025.

**Pastaba:**

Oro tarpas < 0,1 mm ST medžiagoje! **Ijunkite krovinių kėlimo magnetą tik ant magnetinių paviršių!** Dėl saugos koncepcijos ruošinio geometriją galima pritaikyti. Pagal paklausimą tiekiamas atplėšimo jėgų patikros sertifikatas.

**Techninis aprašymas**

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	25 mm
Matmuo D	87 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	300 kg
Matmuo C	98 mm
Matmuo G	21 mm
Matmuo F	231 mm
Svoris	9,5 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	2000 mm
Matmuo E	95 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	300 mm
B matmuo	191 mm
Matmuo A	161 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	20 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	150 kg
maksimalus plotis, plokščia	1000 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas

**Priedai**

Polinių antgalių pora Tipui 300	382025 300
---------------------------------	------------