

Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC180, Tipas: 24



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 574495 24 |
| GTIN | 4013349528353 |
| Produktų klasė | 57L |

Aprašymas

Modelis:

Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių **silicio karbido rutuliukų**. Visas ilgis 200 mm.

Paskirtis:

Skirta **briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui**. Išgaunamas **tolygiai glotniai nušlifuotas paviršius** nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350–700 min⁻¹, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Šepečio Ø D ₁ | 27 mm |
| Darbinis matavimo ilgis L ₃ | 70 mm |
| tinka kiaurymių Ø | 22,1 - 24 mm |
| Koto Ø D ₅ | 5,1 mm |
| Serija | NOVOFLEX-B |
| Šerių medžiaga | Silicio karbitas |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC |
| Grūdėtumas | 180 |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Produkto rūšis | Vidiniai šepečiai |

Priedai

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys
5 l

084205 5

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys
20 l

084205 20

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys
0,25 l

084205 0,25