

## Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC120, Tipas: 24



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	574490 24
GTIN	4013349528179
Produktų klasė	57L

### Aprašymas

#### Modelis:

Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių **silicio karbido rutuliukų**. Visas ilgis 200 mm.

#### Paskirtis:

Skirta **briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui**. Išgaunamas **tolygiai glotniai nušlifotas paviršius** nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350–700 min<sup>-1</sup>, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

#### Pastaba:

Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

### Techninis aprašymas

tinka kiaurymių Ø	22,1 - 24 mm
Šepečio Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Darbinis matavimo ilgis L <sub>3</sub>	70 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	5,1 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Šerių medžiaga	Silicio karbitas
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumas	120
rekomenduojamas sūkių skaičius	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Vidiniai šepėčiai

---

**Priedai**

---

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys  
20 l

084205 20

---

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys  
0,25 l

084205 0,25

---

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys  
5 l

084205 5