

## Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC180, Tipas: 57



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 574495 57     |
| GTIN             | 4013349529213 |
| Produktų klasė   | 57L           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių **silicio karbido rutuliukų**. Visas ilgis 200 mm.

#### Paskirtis:

Skirta **briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui**. Išgaunamas **tolygiai glotniai nušlifuotas paviršius** nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350–700 min<sup>-1</sup>, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

#### Pastaba:

Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

### Techninis aprašymas

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| tinka kiaurymių Ø                      | 54,1 - 57 mm                |
| Darbinis matavimo ilgis L <sub>3</sub> | 70 mm                       |
| Šepėčio Ø D <sub>1</sub>               | 60 mm                       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                  | 7,3 mm                      |
| Serija                                 | NOVOFLEX-B                  |
| Šerių medžiaga                         | Silicio karbitas            |
| Šlifavimo priemonių kodas              | SiC                         |
| Grūdėtumas                             | 180                         |
| rekomenduojamas sūkių skaičius         | 350 - 700 min <sup>-1</sup> |
| Produkto rūšis                         | Vidiniai šepėčiai           |

---

**Priedai**

---

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys  
5 l

084205 5

---

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys  
20 l

084205 20

---

Efektyvi pjovimo alyva be mineralinės alyvos UV 80 Turinys  
0,25 l

084205 0,25