

Garant

Krovinių kėlimo magnetas LM1, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 600kg

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	382020 600
GTIN	4062406257781
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Krano kilpa, valdymo svirtis ir šoninis gaubtas iš nerūdijančiojo plieno.
- Apsauginis užrakto varžtas apsaugo nuo atsitiktinio valdymo svirties atlaisvinimo darbo metu.
- Polinis paviršius paruoštas pasirinktinai poliniams antgaliams montuoti.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Mažesnę valdymo svirties atatrąką užtikrina Soft-Opening-Protection.

Privalumai:

- Aukštos kokybės apdirbimas dėl nesenstančios GARANTkonstrukcijos ir gerai apgalvotų vartotojo ir saugos reikalavimų.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Valdymo svirtis apsaugo nuo atatrąkos dėl „Soft-Opening-Protection“.

Priedai pasirinktinai:

Polinių antgalių pora, Nr. 382025.

Pastaba:

Oro tarpas < 0,1 mm ST medžiagoje! **Ijunkite krovinių kėlimo magnetą tik ant magnetinių paviršių!** Dėl saugos koncepcijos ruošinio geometriją galima pritaikyti. Pagal paklausimą tiekiamas atplėšimo jėgų patikros sertifikatas.

Techninis aprašymas

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	25 mm
B matmuo	276 mm
Matmuo D	87 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	300 mm
Matmuo G	21 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	30 mm
Matmuo C	98 mm
Svoris	15 kg
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	600 kg
Matmuo A	246 mm
Matmuo F	231 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	300 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	2250 mm
Matmuo E	95 mm
maksimalus plotis, plokščia	1500 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas

Priedai

Polinių antgalių pora Tipui 600	382025 600
---------------------------------	------------