

Garant

Krovinių kėlimo magnetas LM1, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 150kg

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	382020 150
GTIN	4062406257767
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

- Krano kilpa, valdymo svirtis ir šoninis gaubtas iš nerūdijančiojo plieno.
- Apsauginis užrakto varžtas apsaugo nuo atsitiktinio valdymo svirties atlaisvinimo darbo metu.
- Polinis paviršius paruoštas pasirinktinai poliniams antgaliams montuoti.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Mažesnę valdymo svirties atatrąką užtikrina Soft-Opening-Protection.

Privalumai:

- Aukštos kokybės apdirbimas dėl nesenstančios GARANTkonstrukcijos ir gerai apgalvotų vartotojo ir saugos reikalavimų.
- Sertifikuota nuplėšimo jėga užtikrina trigubą vartotojo apsaugą.
- Krano kilpą taip pat galima pritvirtinti šone vertikaliems kroviniams kelti su pasirenkamais poliniais antgaliais.
- Valdymo svirtis apsaugo nuo atatrąkos dėl „Soft-Opening-Protection“.

Pastaba:

Oro tarpas < 0,1 mm ST medžiagoje! **Ijunkite krovinių kėlimo magnetą tik ant magnetinių paviršių!** Dėl saugos koncepcijos ruošinio geometriją galima pritaikyti. Pagal paklausimą tiekiamas atplėšimo jėgų patikros sertifikatas.

Techninis aprašymas

B matmuo	140 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	10 mm
Matmuo A	115 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	15 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	75 kg
Matmuo E	60 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	150 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	1250 mm
Matmuo C	68 mm
Matmuo D	70 mm
Svoris	6,4 kg
maksimalus Ø apvalių medžiagų	250 mm
Matmuo F	170 mm
Matmuo G	17 mm
maksimalus plotis, plokščia	600 mm
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas