

Garant**Polinių antgalių pora, Tipui: 300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	382025 300
GTIN	4062406257804
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Pasirinkimas 1

Ruošinio Ø: 40 – 300 mm

Pasirinkimas 2

Ruošinio Ø: 158 – 500 mm

Pasirinkimas 3

vertikali maks. apkrova: 160 kg

Aprašymas:**Pasirinkimas 1:** Ruošinio skersmuo 40 – 300 mm.**Pasirinkimas 2:** Ruošinio skersmuo 158 – 500 mm.**Pasirinkimas 3:** vertikali maks. apkrova: 160 kg**Paskirtis:**

Skirta montuoti ant keltuvo polinio paviršiaus. Galima pakelti skirtingo skersmens ruošinius. Optimalus prieinamumas atskirose kėlimo situacijose.

Tinka:

Krovinių kėlimo magnetas LM1 Nr. 382020 dyd. 300 ir 600.

Tiekimo sudėtis:

Pridedami tvirtinimo varžtai ir fiksavimo varžtai vertikaliai krovinių gabenimui.

Pastaba:**Krovinių kėlimo magnetą jungti tik ant magnetinių paviršių!**

Maksimali keliamoji galia kinta priklausomai nuo pasirinkimo.

Techninis aprašymas

Produkto rūšis

Polinis stulpas

Priedai

Krovinių kėlimo magnetas LM1 Maksimali keliamoji galia
(galinis paviršius) 300 kg

382020 300