

Garant
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA H7, TiAlN, Ø DC: 5,98mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	122790 5,98
GTIN	4045197059093
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Gręžimas ir plėtimas tos pačios operacijos metu. Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Kiaurymės tikslumą užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos**.

Privalumai:

Be papildomo plėtimo **pasiekama tolerancija H7**.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122790 + 129100HB**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122790 + 129100HE**.

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

VHM HPC montavimo grąžtai, skirti aliuminiu apdirbti, tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	44 mm
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	5,98 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	82 mm
Norma	DIN 6537

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	35,1 mm
Tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE