

HOLEX**Frezų rinkinys 8 vnt, dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Frezų skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	547115 8
GTIN	4062406255060
Produktų klasė	52D

Aprašymas**Modelis:**

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

po 1 vnt. Nr 547250 dyd. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	rupus
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Ašmenys	HM
Koto Ø	6 mm

Frezų skaičius	8
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		

Priedai

Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas D1009	547250 D1009
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas A0616	547250 A0616
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas G0820	547250 G0820
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas F1225	547250 F1225
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas A1225	547250 A1225
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas L1020	547250 L1020
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas C1225	547250 C1225
Frezadantų forma INOX – rupiam apdirbimui Tipas A1020	547250 A1020