



## Kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7 (mm arbs coliai): 1,2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122310 1,2
GTIN	4045197261663
Produktų klasė	12E

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122501.**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

**Forma HB:** užsakyti **Nr. 122315** .

**Forma HE:** užsakyti **Nr. 122320** .

### Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	7 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	1,2 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Norma	DIN 6537 K

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	5,2 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Modelis	4xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		