

**HOLEX****SNMX 120408, HUT25, Spindulys: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251398 1
GTIN	4062406258283
Produktų klasė	29W

**Aprašymas****Tinka:**

Tekinimo įrankio laikiklis PSSN. Pavyzdžiui tekinimo peilis Nr. 251112 ir 251113.

**Pastaba:**

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra  $\geq 3$  mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 120 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M

Danga	be dangos
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	30 - 80 m/min
Kietlydinys	HUT25
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMX 1204
Produkto pavadinimo požymis	HUT25
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui