

**HOLEX****SNMX 120408, HUT25, Spindulys: 1-4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251398 1-4
GTIN	4062406258320
Produktų klasė	29W

**Aprašymas****Tinka:**

Tekinimo įrankio laikiklis PSSN. Pavyzdžiui tekinimo peilis Nr. 251112 ir 251113.

**Pastaba:**

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra  $\geq 3$  mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4 mm
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMX 1204
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	30 - 80 m/min
Papildomas naudojimas	M
Kietlydinys	HUT25
Ašmenys	HM

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 120 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto pavadinimo požymis	HUT25
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui