


HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Spindulys: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251398 2
GTIN	4062406258290
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Tinka:**

Tekinimo įrankio laikiklis PSSN. Pavyzdžiui tekinimo peilis Nr. 251112 ir 251113.

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra ≥ 3 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMX 1204
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 120 m/min
Pjūvio gylis a_p	2 - 4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	30 - 80 m/min
Danga	be dangos
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Papildomas naudojimas	M
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HUT25
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Produkto pavadinimo požymis	HUT25
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui