


SNMX 120408, HUT25, Spindulys: 4mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251398 4
GTIN	4062406258313
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Tinka:

Tekinimo įrankio laikiklis PSSN. Pavyzdžiui tekinimo peilis Nr. 251112 ir 251113.

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra ≥ 3 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 120 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	30 - 80 m/min
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M

Danga	be dangos
Kietlydinys	HUT25
Pjūvio gylis a_p	4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMX 1204
Produkto pavadinimo požymis	HUT25
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui