

HOLEX**SNMX 120408, HUT25, Spindulys: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251398 3
GTIN	4062406258306
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Tinka:**

Tekinimo įrankio laikiklis PSSN. Pavyzdžiui tekinimo peilis Nr. 251112 ir 251113.

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra ≥ 3 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 120 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Kietlydinys	HUT25

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMX 1204
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	30 - 80 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Produkto pavadinimo požymis	HUT25
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui