



## LED prožektorius, juodas su baterijomis, Tipas: 117



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081533 117
GTIN	4062406258412
Produktų klasė	02A

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.**

- **Apsauga nuo nuriedėjimo.**
- **Mygtukas su guminiu apvalkalu.**

Su **fokusuojančia** galvute.

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Bendras ilgis	117 mm
Švietimo trukmė	5 h
ATEX zona	Nėra

Baterijos tipas	Mignon, AA
Baterijų kiekis	1
Šviesos srautas	160 lm
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081554 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081552 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081553 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR6	081559 LR6