

**Garant****VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA H7, TiAlN, Ø DC: 9,98mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	122790 9,98
GTIN	4045197059192
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

**Gręžimas ir plėtimas tos pačios operacijos metu. Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas.** Kiaurymės tikslumą užtikrina **4 kreipiančiosios briaunos.**

**Privalumai:**

Be papildomo plėtimo **pasiekama tolerancija H7.**

**Pastaba:**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB:** užsakyti **Nr. 122790 + 129100HB.**

Forma **HE:** užsakyti **Nr. 122790 + 129100HE.**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

VHM HPC montavimo grąžtai, skirti aliuminiu apdirbti, tiekiami pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø $D_c$	9,98 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	103 mm
Norma	DIN 6537

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	46,1 mm
Tolerancija	H7
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

## Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB