



VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, Ø h7: 8,8 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122536 8,8
GTIN	4045197541154
Produktų klasė	11E

Aprašas

Aprašymas:

GARANT Diabolo – tvirta šerdis ir ypatingai užgaląsta viršūnė – pjaunamąja skersine briauna grąžtas **centruojamas maksimaliai tiksliai. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos** ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama **trumpa drožlė.**

Speciali danga grūdintam plienui gręžti.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

drožlių griovelio ilgis (žr. lentelę) minus 1,5 x nominalus Ø. 1

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122538**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122536 + 129100HE**.

Ašmenys: VHM

Gręžimo gylis iki: 6xD

Tipas: H

Smailas kampas: 140 laipsniai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pjovimo technika: HPC

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Tolerancija Nominalusis Ø: h7

Drožlių griovelio ilgis: 61 mm

Bendras ilgis L_{visg}: 103 mm

Koto Ø: 10 mm

Pastūma f plienui < 60 HRC: 0,09 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 60 HRC	0,09 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Drožlių griovelio ilgis	61 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø	8,8 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø	10 mm
Bendras ilgis L _{viso}	103 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis	47,8 mm
Serija	Diabolo
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Gręžimo gylis iki	6×D
Tipas	H
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	raudona

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE
--------------------------	-----------