

GECHTER**Rankinis svirtinis presas su pagalbine oro jėga, Slėgio jėga: 4 kN****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

086761 4

GTIN

Produktų klasė

08V

Aprašymas**Modelis:**

Rankinės svirties paspaudimas su oro jėga ir apibrėžtu startu 4kN HKP / L-DS.

Slėginė jėga 4 kN (darbinis slėgis 7,7 bar).

Preso slankiklis perkeliamas per kelio sąnarį naudojant rankinę svirtį. Šioje padėtyje darbuotojas paspausdamas mygtuką arba lengvai pasukdamas rankinę svirtį gali pasiekti 5,9 mm ilgio pneumatinį jėgos smūgį.

Paskirtis:

Presavimas, kniedijimas, perforavimas, pramušimas, įspaudimas.

Išnešimas: 120 mm

Montavimo aukštis: 73 - 240 mm

Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje: Ø 10 H7 mm

Stalo plotis: 200 mm

Stalo gylis: 169 mm

Aukštis be rankinės svirties: 678 mm

Techninis aprašymas

Svoris

36 kg

Išnešimas	120 mm
Pagrindo plotis	340 mm
Pagrindo gylis	260 mm
Aukštis be rankinės svirties	678 mm
Montavimo aukštis	73 - 240 mm
Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje	Ø 10 H7 mm
Stalo plotis	200 mm
Stalo gylis	169 mm
maksimalus slėgis	4 kN
Darbinis slėgis	2 - 7 bar
Pneumatinis prijungimo sriegis	1/4 in
Eigos ilgis	6 - 46 mm
Produkto rūšis	Presas su alkūnine svirtimi