

BENNING**Fazių ir fazių sekos krypties detektorius Tritest Easy, Tipas: TRITEST****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473280 TRITEST
GTIN	4014651200517
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Greitam ir lengvam lizdų, jungiamųjų dėžių, jungiklių ir lempų fazių patikrinimui. Aptinka kabelių įtrūkimus izoliuotuose laiduose.

Funkcija:

IP53: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Papildomai sukamojo lauko krypties patikrinimas.
Fazių tikrinimas, izoliuotų laidų tikrinimas, ar nėra įtrūkimų.

Standartas:

DIN EN 61010-1.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3.

Techninis aprašymas

Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Įtampos ribos AC	200 - 1000 V
IP apsaugos klasė	IP 53
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Korpuso medžiaga	ABS plastikas
Produkto rūšis	Fazių ir sukamojo lauko tikrintuvas

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3