

**BENNING****Fazės detektorius, Tipas: VT1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473282 VT1
GTIN	4014651200548
Produktų klasė	47A

**Aprašymas****Modelis:**

Greitam ir lengvam lizdų, jungiamųjų dėžių, jungiklių ir lempų fazių patikrinimui. Aptinka kabelių įtrūkimus izoliuotuose laiduose.

**Funkcija:**

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

**Paskirtis:**

Fazių tikrinimas, izoliuotų laidų tikrinimas, ar nėra įtrūkimų.

**Standartas:**

**DIN EN 61010-1.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3.

**Techninis aprašymas**

Įtampos ribos AC	200 - 1000 V
Viršįtampio kategorija	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP apsaugos klasė	IP 40
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Korpuso medžiaga	ABS plastikas
Produkto rūšis	Fazės indikatorius

---

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081561 LR3