

KERN**Kraninės svarstyklės, tipas HCD, Maksimalios svėrimo ribos: 300kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479434 300
GTIN	4045761214170
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.

Didelis mobilumas dėl lengvos ir stabilios konstrukcijos. Baterijos veikimo laikas apie 20 val.

Tiekimo sudėtis:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su 4 baterijomis Nr. 081561 LR6.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	100 g
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Korpuso gylis	79 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Korpuso plotis	194 mm

Leistina paklaida nuo maksimalios vertės	0,2 %
Bendras ilgis	276 mm
Korpuso aukštis	97 mm
Svoris neto	1,1 kg
maksimalios svėrimo ribos	300 kg
Darbinė temperatūra	0 - 40 °C
Maitinimas	Baterijos
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Baterijos veikimo trukmė	20 h
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------