

KERN**Kraninės svarstyklės, tipas HCD, Maksimalios svėrimo ribos: 60kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479434 60
GTIN	4045761214163
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.

Didelis mobilumas dėl lengvos ir stabilios konstrukcijos. Baterijos veikimo laikas apie 20 val.

Tiekimo sudėtis:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su 4 baterijomis Nr. 081561 LR6.

Techninis aprašymas

maksimalios svėrimo ribos	60 kg
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės	0,2 %
Padalos vertė	20 g
Darbinė temperatūra	0 - 40 °C
Korpuso gylis	79 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Korpuso plotis	194 mm
Korpuso aukštis	97 mm
Bendras ilgis	276 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Svoris neto	1,1 kg
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Baterijos veikimo trukmė	20 h
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------