

**KERN****Kraninės svarstyklės, tipas HCD, Maksimalios svėrimo ribos: 150kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479434 150
GTIN	4045761214149
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.

Didelis mobilumas dėl lengvos ir stabilios konstrukcijos. Baterijos veikimo laikas apie 20 val.

### Tiekimo sudėtis:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su 4 baterijomis Nr. 081561 LR6.

## Techninis aprašymas

Korpuso gylis	79 mm
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės	0,2 %
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Darbinė temperatūra	0 - 40 °C
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Svoris neto	1,1 kg

Bendras ilgis	276 mm
Baterijų kiekis	2
Korpuso aukštis	97 mm
Padalos vertė	50 g
Korpuso plotis	194 mm
maksimalios svėrimo ribos	150 kg
Maitinimas	Baterijos
Ekranas su foniniu apšvietimu	taip
Verčių fiksavimo mygtukas	taip
Baterijos veikimo trukmė	20 h
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------