



6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojule chromuotas, Šešiabriaunis: 1,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	627381 1,5
GTIN	7610733282869
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Itin trumpa kojulė su lanksčiu kampu (90°– 100°), rutulinę galvutę galima pritvirtinti iki 30° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Tik 90° kampas.

Privalumai:

Lankstus trumpos kojulės kampas (90°– 100°).
90° įvedimui: pasiekiamos net ir sunkiai prieinamos vietos.
100° darbui: dėl laisvos vietos rankoms užtikrinamas patogus ir saugus darbas.

Apdirbama medžiaga:

Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Paviršius	chromuoti
Šešiabriaunis	1,5 mm
Kojulės ilgis	82×6 mm
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktukas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojulės	taip
100 laipsnių kampas	taip
trumpa kojulė	taip
Prailginti	taip

Produkto rūšis

Atsuktuvai