



6-briaunis ilgas lenktas raktas 90° – 100° su rutuline galvute ir trumpa kojele dažytas miltelinu būdu, Šešiabriaunis: 2,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	627382 2,5
GTIN	7610733283064
Produktų klasė	63D

Aprašymas

Modelis:

Itin trumpa kojelė su lanksčiu kampu (90°– 100°), rutulinę galvutę galima pritvirtinti iki 30° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo.

Privalumai:

Lankstus trumpos kojelės kampas (90°– 100°).
90° įvedimui: pasiekiamos net ir sunkiai prieinamos vietos.
100° darbu: dėl laisvos vietos rankoms užtikrinamas patogus ir saugus darbas.

Apdirbama medžiaga:

Paviršius nikeluotas ir **dažytas miltelinu būdu**, kad būtų lengva rasti pagal ryškų spalvinį kodą „Rainbow“.

Techninis aprašymas

Šešiabriaunis	2,5 mm
Paviršius	dažytas miltelinu būdu
Kojelės ilgis	113×9 mm
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip
100 laipsnių kampas	taip
trumpa kojelė	taip
Prailginti	taip

Produkto rūšis

Atsuktuvai