



Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su įdubomis ašmenyse, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	731752 200
GTIN	4003773042327
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC).

Replės dengtos juoda antikorozine danga, rankenos su plastikiniu apvaskalu, ašmenys su įdubomis.

Paskirtis:

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm².

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

Techninis aprašymas

minkštai plieninei vielai, kurios Ø iki	6 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios Ø iki	5,2 mm
visas ilgis	200 mm
stygų vielai, kurios Ø iki	3,6 mm
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	su juoda antikorozine danga

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės