

FLUKE.

Nešiojamas termovizorius, Tipas: PTI120**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	474025 PTI120
GTIN	195112031414
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, galingas termovizorius, skirtas aiškiam infraraudonųjų spindulių atvaizdavimui.

Kompaktiška konstrukcija.

- **Vaizdo ekrane režimas: paprasta trikdžių diagnostika ir šalinimas – tuo pačiu metu rodomas realus ir šiluminis vaizdas.**
- **LC jutiklinis ekranas 8,9 cm (3,5 colio) lengvam naudojimui ir klaidų paieškai.**
- **Fluke Connect: paprasta matavimų ir vaizdų atsarginė kopija per WLAN.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profilaktinei patikrai, kad būtų kontroliuojami mechaniniai ir elektriniai įrenginiai arba gamybos procesai. Ypač tinka einamajai priežiūrai, šildymo ir elektros ūkiui, statyboms bei statinių valdymo ir techninės priežiūros darbams, buitiniams prietaisams.

Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi, tinklo adapteriu, USB kabeliu ir minkšta rankine transportavimui.

Techninis aprašymas

Tikslumas	± 2 °C arba 2%
Šiluminis jautrumas	0,06 K
Detektoriaus dydis	120 × 90 px

Matymo laukas	50 × 38 laipsniai
Sąsaja	Fluke Connect
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
minimalus fokusavimo atstumas	0,228 m
Temperatūrų sritis	-20 - 400 °C
Vaizdo atkartojimo dažnis	9 Hz
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 54
Ekrano dydis	3,5 in
Produkto rūšis	Termovizorius

Paslaugos

KalibravimasInfraraudonųjų spindulių termometras Tipas A	027600 A
--	----------