

Garant

Elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 250 / 200 kg, tamsi Eluplan plokštė, Tipas: 2000

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920301 2000
GTIN	4062406261658
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Pagrindinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant kryžminius skersinius iš šonų ir gale. 50mm storio plokštė iš Eluplan, tamsi. Darbo stalas **be** tarpinės plokštelės, montavimas į vieną eilę negalimas.

Spalva:

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti milteliniu būdu.**

Rekomendacija:

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

Pastaba:

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisais pristatomas pilnai sumontuotas.

Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	610 - 1200 mm
ComfortClose	ne
Eigos greitis	38 mm/s
Gylis	750 mm

Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Didžiausia keliamoji galia	200 kg
Svoris	115 kg
Plotis	2000 mm
Darbastalio storis	50 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	200 kg
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
medžiagos storis	1 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalis