

**Garant**

**Elektra reguliuojamo aukščio darbo vieta Keliamoji galia maks. 350 / 300 kg, tamsi Eluplan plokštė, Tipas: 2000**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920306 2000
GTIN	4062406261672
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindinio rėmo stabilumas užtikrinamas naudojant kryžminius skersinius iš šonų ir gale. 50mm storio plokštė iš Eluplan, tamsi. Darbo stalas **be** tarpinės plokštelės, montavimas į vieną eilę negalimas.

**Spalva:**

Juodos spalvos reguliuojamo aukščio kojos, kryžminiai skersiniai – tamsiai pilki RAL 7016 **dažyti milteliniu būdu**.

**Rekomendacija:**

Lengva surinkti tiek sėdint, tiek stovint.

**Pastaba:**

Dėl maksimalios keliamosios galios galima naudoti tik stumdomus korpusus. Nemontuokite korpusų po stalviršiu. Kitos dalys ženkliai sumažina keliamąją galią. Matavimo prietaisais pristatomas pilnai sumontuotas.

**Techninis aprašymas**

Darbastalio gylis	750 mm
Plotis	2000 mm
Svoris	98 kg
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm

Gylis	750 mm
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	610 - 1200 mm
Eigos greitis	22 mm/s
Didžiausia keliamoji galia	300 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	300 kg
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
medžiagos storis	1 mm
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Produkto rūšis	Darbastalis