

FLUKE.

Matavimo laidai, Matavimo antgalio Ø: 2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473318 2
GTIN	095969521543
Produktų klasė	47H

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo laidai iš 2 dalių, raudonas / juodas, matavimo laido Ø = 4 mm. Matavimo laidai TL175 su pasukamu antgaliu 4 – 19 mm.

Standartas:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tinka:

Skaitmeninis multimetras Nr. 473322; 473325. Srovės matavimo replės Nr. 473290 dyd. 378FC.

Techninis aprašymas

Viršįtampio kategorija	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (su apsauginiais dangteliais); CAT II 1000 V (be apsauginių dangtelių)
Matavimo laido Ø	4 mm
Matavimo antgalio Ø	2 mm
Laido ilgis	1,2 m
Produkto rūšis	Matavimo laidas

