

## Sukamoji biuro kėdė su tinkliniu atlošu, Spalva: BLACK



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 974280 BLACK  |
| GTIN             | 4016849842950 |
| Produktų klasė   | 96B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Sėdynė su minkštu komfortišku apmušalu ir iš šono apsiūtu dugnu. Danga 100% poliesteris. Dėl sinchroninės technologijos svoris sureguliuojamas automatiškai, galima fiksuoti sėdėjimo padėtį priekyje ir gale. Sėdėjimo gylio, posvyrio ir aukščio reguliavimas į komplektą įeina reguliuojamo aukščio porankiai (2D) Universalūs ratukai minkštoms ir kietoms grindims, Ø 650 mm, plastikinės kryžminės juodos spalvos kojos.

Sukamoji biuro kėdė su permatomu tinklinės medžiagos atlošu ir reguliuojamo aukščio juosmens atrama.

#### Standartas:

##### **DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 420 - 550 mm

Sėdynės plotis: 470 mm

Sėdynės gylis: 470 mm

Nugaros atramos aukštis: 560 mm

Sėdynės gylio reguliavimo ribos: 60 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juodas

### Techninis aprašymas

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Galima prisiderinti porankių porą | taip              |
| Leistinoji apkrova                | 120 kg            |
| Sinchroninis mechanizmas          | taip              |
| Sėdynės medžiagos spalva          | juodas            |
| Sėdynės gylis                     | 470 mm            |
| Kryžminės kojos medžiaga          | iš plastiko       |
| Sėdynės gylio reguliavimo ribos   | 60 mm             |
| Kryžminė koja                     | Ratukų rinkinys   |
| Nugaros atramos aukštis           | 560 mm            |
| Juosmens atrama                   | taip              |
| Sėdynės plotis                    | 470 mm            |
| Modelis                           | su ratukais       |
| Kėdės keliamoji galia             | 120 kg            |
| Sukryžiuotų atraminių kojų Ø      | 650 mm            |
| Aukščio reguliavimo ribos         | 420 - 550 mm      |
| Produkto rūšis                    | Sukama biuro kėdė |