

## Sukamoji biuro kėdė su medžiaginiu atlošu, Spalva: BLACK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Produktų klasė	96B

### Aprašymas

#### Modelis:

Sėdynė su minkštu komfortišku apmušalu ir iš šono apsiūtu dugnu. Danga 100% poliesteris. Dėl sinchroninės technologijos svoris sureguliuojamas automatiškai, galima fiksuoti sėdėjimo padėtį priekyje ir gale. Sėdėjimo gylio, posvyrio ir aukščio reguliavimas į komplektą įeina reguliuojamo aukščio porankiai (2D) Universalūs ratukai minkštoms ir kietoms grindims, Ø 650 mm, plastikinės kryžminės juodos spalvos kojos.

Sukamoji biuro kėdė su minkšto ir kvėpuojančio audinio atlošu, reguliuojamo aukščio, ryški atrama juosmeniui. Dalis atramos su plastikine danga.

#### Standartas:

##### **DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 420 - 550 mm

Sėdynės plotis: 470 mm

Sėdynės gylis: 470 mm

Nugaros atramos aukštis: 560 mm

Sėdynės gylio reguliavimo ribos: 60 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juodas

### Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	120 kg
Sinchroninis mechanizmas	taip
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Sėdynės gylis reguliavimo ribos	60 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Kryžminės kojos medžiaga	iš plastiko
Nugaros atramos aukštis	560 mm
Sėdynės plotis	470 mm
Juosmens atrama	taip
Sėdynės gylis	470 mm
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	650 mm
Aukščio reguliavimo ribos	420 - 550 mm
Produkto rūšis	Sukama biuro kėdė