



## Akumuliatorių įkrovimo spinta BATTERY CHARGE, Modelis: CHA



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	981114 CHA
GTIN	4054923234383
Produktų klasė	96G

### Aprašymas

#### Modelis:

Spintos korpusas pagamintas iš lakštinio plieno su savaiminiu užsidarymu, naudojant alyva suteptą durų užraktą, 3-gubą durų pakabą.

- **Užrakinamas su profilio cilindru (gali būti rakinamos įrangos dalimi) ir užrakto būklės indikatoriumi (raudona / žalia). Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.**
- **Integruotas transportavimo cokolis viduje veikiančiam transportui.**
- **Integruotos reguliuojamo aukščio kojos grindų nelygumams kompensuoti**
- **90 minučių priešgaisrinė apsauga iš išorės į vidų (90 tipas / išbandytas pagal EN 14470-1) ir daugiau kaip 90 minučių atsparumas ugniai, kai ugnis liepsnoja iš vidaus į išorę.**
- **Apsauginis kištukas lengvai atjungiamas nuo elektros tinklo.**

Akumuliatorių įkrovimo spinta saugiam ličio jonų akumuliatorių įkrovimui. Su integruota technine ventiliacija siekiant užtikrinti apsaugą nuo šilumos kaupimosi. Įdiegta 3 lygių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistema, įskaitant dūmų detektorius, temperatūros jutiklį, vaizdinius ir garsinius signalus ir gaisro gesinimo įrenginį; įsijungia automatiškai gaisro metu; su kištuku prijungimui prie elektros tinklo. Maitinimo juosta su metaliniu korpusu ir 10 įžeminimo kontaktinių lizdų kiekvienam apsaugos lygiui, sumontuoti spintos viduje.

#### Standartas:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

#### Tiekimo sudėtis:

Spinta su 5 perforuotomis metalinėmis lentynomis ir elektros lizdų ilgintuvu, 1 dugno lentyna iš lakštinio plieno dengta milteliais.

**Spalva:**

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys ryškiai mėlynos RAL 5010, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę. Norint lengvai evakuoti apsaugines spintas, mes rekomenduojame įrengti įėjimo tašką.

## Techninis aprašymas

Gylis	615 mm
Naudingas plotis	1050 mm
Aukštis	2224 mm
Apatinių surinkimo vonių kiekis	1
Plotis	1193 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	90 mm
Naud. aukštis	1647 mm
Svoris	512 kg
Šakių kišenės vidinis plotis	1120 mm
maksimali apkrova	600 kg
Lentynų skaičius	5
Naudingasis gylis	522 mm
Apatinės surinkimo vonelės talpa	33 l
Nominalioji įtampa	400 V
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Atsparumas ugniai	90 min
Produkto rūšis	Apsauginė spinta