



## Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	613800 13
GTIN	4013288212696
Produktų klasė	63F

### Aprašymas

#### Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos. Puikiai tinka ankštose vietose. Derinant 7,5° pasuktą kilpą ir dvipusio šešiabriaunio geometriją, atsiranda dvigubai daugiau tvirtinimo taškų. Dėl mažo kilpos atsukimo kampo, varžtas užsukamas kas 15°.

#### Standartas:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 613600

### Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis $h_{2\text{ maks.}}$	11 mm
maksimalus žiočių aukštis $h_1$	6,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	160 mm
Rakto dydis	13 mm
Gamintojo pavadinimas	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis