

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 3 stalčiai plokštė iš bambuko, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	920801 1500
GTIN	4062406261405
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Atitrauktas atviras korpusas ergonomiškam sėdėjimui.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Svoris	126 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	3
Spintelės gylis	700 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Aukštis	850 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Darbastalio storis	50 mm
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio gylis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/3	950320 125/3
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/1	950320 125/1
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/4	950320 125/4
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/6	950320 125/6
Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954306 5
Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10	953522 10