

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 3 stalčiai Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 920817 1500 |
| GTIN | 4062406262143 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Atitrauktas atviras korpusas ergonomiškam sėdėjimui.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 125, 200, 300

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 |
| Aukštis | 950 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 |
| Svoris | 129 kg |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 800 kg |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 625 mm |
| Spintelės gylis | 700 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm |
| Darbastalio gylis | 750 mm |
| Darbastalio ilgis | 1500 mm |
| Spintelės plotis | 1300 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 |
| Darbastalio storis | 50 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Darbastalio aukštis | 950 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Plokštelės storis | 50 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 20×20G |
| Produkto rūšis | Darbastalis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/3 | 950320 125/3 |
| Stalčius Stalčių aukštis 125 mm | 927800 125 |
| Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6 | 952253 6 |
| Replių rinkinys Įrankių skaičius 5 | 954295 5 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21 | 914227 KO21 |
| Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20 | 951885 20X20 |
| Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10 | 953521 10 |
| Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/6 | 950320 125/6 |
| Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8 | 954895 8 |
| Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/1 | 950320 125/1 |
| 1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39 | 953833 39 |
| Stalčius Stalčių aukštis 300 mm | 927800 300 |
| Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20 | 951910 20X20 |
| Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg | 950180 75 |
| Demontavimo raktas Tipas 1 | 950070 1 |
| 1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37 | 953828 37 |
| Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 125/4 | 950320 125/4 |
| Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20 | 952505 20 |
| Stalčius Stalčių aukštis 200 mm | 927800 200 |
| Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20 | 951830 20X20 |
| Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003 | 950050 003 |
| Replių rinkinys Įrankių skaičius 5 | 954305 5 |
| Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10 | 953522 10 |
| Replių rinkinys Raktų skaičius 5 | 954306 5 |

