

**Medžiaginė lipni juosta, šviesiai žalia, Plotis x ilgis (mmxm): 38X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083606 38X50
GTIN	4042448529725
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesa® 4621 yra universali lipni audinio juosta, tinkanti naudoti lauke. Ją lengvai galima atplėšyti rankomis tiek išilgai, tiek ir skersai. Be to, lipnią juostą lengva **įvynioti ir išvynioti**, ji atspari vandeniui ir UV spinduliams, ją galima pašalinti be likučių net ir po 8 savaičių.

Naudodami neoninių spalvų tesa® 4671 juostą, galėsite saugiai ir patikimai atlikti įvairias užduotis – ypač ženklinti skirtingus elementus ar įrenginių vietas!

Austinė juosta tesa® 4671 yra fluorescencinių neoninių spalvų ir dažnai naudojama ekspertų, kad būtų aiškiai matomi judantys elementai arba renginiams. Ji tinka įvairioms užduotims, pvz.: žymėjimui, tvirtinimui ar rišimui. tesa® 4671 gali būti lengvai nuplėšiama rankomis, ją lengva ženklinti, ji neatsispindi ir lengvai formuojama. Kombinacija iš audinio, padengto akrilu, ir klijų iš natūralaus kaučiuko užtikrina atsparumą dilimui. Audinio juostelę galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Spalva gali būti neoninė žalia, neoninė geltona, neoninė oranžinė ir neoninė rožinė.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Audinio tankumas	100 audinio tankumas
------------------	----------------------

Stipris tempiant	540 N/mm
Ilgis	50 m
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Yra pamušalas	ne
Plotis	38 mm
Laikymo temperatūra	15 - 25 °C
atsparus temperatūrai iki	95 °C
Sukibimas su plienu	34 N/mm
Storis	0,13 mm
Tamprumas	22 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Spalva	šviesiai žalia
Pagrindo medžiaga	Audinys
Gamintojo pavadinimas	4621
Klijai	Akrilatas
Produkto pavadinimo požymis	šviesiai žalia
Produkto rūšis	Lipni juosta