

**Medžiaginė lipni juosta su UV filtru, skaidri, Plotis x ilgis (mmxm): 48X25****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083607 48X25  |
| GTIN             | 4042448902030 |
| Produktų klasė   | 08M           |

**Aprašymas****Modelis:**

**tesa® 4665** pasižymi atsparumu **UV spinduliams** 52 savaitėms ir yra itin **atspari vandeniui**. Tai – ideali lipni audinio juosta darbams lauke.

**Pastaba:**

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

**Techninis aprašymas**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Audinio tankumas    | 30 audinio tankumas |
| Spalva              | skaidri             |
| Sukibimas su plienu | 0,9 N/mm            |
| Pagrindo medžiaga   | Audinys             |
| Laikymo temperatūra | 15 - 35 °C          |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 - 70 %           |
| Stipris tempiant    | 4,3 N/mm            |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tamprumas                   | 27 %                 |
| Plotis                      | 48 mm                |
| Klijai                      | Sintetinis kaučiukas |
| Lipnios juostos rūšis       | vienpusė             |
| Storis                      | 0,215 mm             |
| atsparus temperatūrai iki   | 95 °C                |
| Gamintojo pavadinimas       | 4665                 |
| Yra pamušalas               | ne                   |
| Ilgis                       | 25 m                 |
| Produkto pavadinimo požymis | skaidri              |
| Produkto rūšis              | Lipni juosta         |