

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje 3 stalčiai, vidurys atviras, dešinėje durys ir 1 stalčius tamsi Eluplan plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921157 2000
GTIN	4062406262204
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrase. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 125, 200, 300

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 125

Durelių aukštis (dešinėje) mm: 475

**Priedai pasirinktinai:**

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ir durys tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyta miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

## Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Spintelės plotis	1900 mm
Svoris	153 kg
Spintelės gylis	700 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio storis	50 mm
Durelių aukštis (dešinėje)	375 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Aukštis	950 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

---

**Priedai**

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 300 mm	927800 300
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003