

HOLEX**LED kišeninis akumuliatorinis darbo šviestuvas, Tipas: 118****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081576 118
GTIN	4062406262037
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Ryškūs ir praktiški LED kišeniniai akumuliatoriniai darbo šviestuvai. Palaipsniui pritemdomas pagrindinis apšvietimas ir papildoma taškinio apšvietimo funkcija. Galima tvirtinti naudojant stiprius magnetus arba sulankstomą kablį.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 2,5$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos srautas	50 - 500 lm
Svoris	114 g
ATEX zona	Nėra

Akumulatoriaus talpa	3,7 Ah
IP apsaugos klasė	IP 30
Švietimo trukmė	1 - 10 h
Akumulatoriaus įtampa	1,5 V
Bendras plotis	47 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Bendras ilgis	108 mm
Akumuliatorių kiekis	1
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas