

HOLEX**Akumuliatorinis LED apžiūros šviestuvas lenkta galvute, Tipas: 460****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 081572 460 |
| GTIN | 4062406262020 |
| Produktų klasė | 02A |

Aprašymas**Modelis:**

Plonas akumuliatorinis LED apžiūros šviestuvas su kakleliu ir tvirtu 200 mm lanksčiu velenu. Pagrindinis apšvietimas palaipsniui pritemdomas. Papildoma taškinio apšvietimo funkcija. Dėl stabilaus magnetinio stovo su integruotu kabliu galima naudoti kaip stalinę lempą.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo laidu ir kištukiniu maitinimo bloku.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Apšvietimo priemonės | LED modulis |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija |
| ATEX zona | Nėra |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Šviesos srautas | 50 - 500 lm |
| Bendras ilgis | 470 mm |
| Akumulatoriaus talpa | 2,6 Ah |
| Švietimo trukmė | 2 - 22 h |
| Akumulatoriaus įtampa | 3,6 V |
| Akumuliatorių kiekis | 1 |
| Svoris | 325 g |
| Produkto rūšis | Apžiūros lemputė |