

HOLEX**Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 175****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

081577 175

GTIN

4062406262044

Produktų klasė

02A

Aprašymas**Modelis:**

LED akumuliatorinis pieštukinis šviestuvas su palaipsniui pritemdomu pagrindiniu apšvietimu ir papildoma taškinio apšvietimo funkcija. Stiprus magnetas ties lempos stovu.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 2,5$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Su USB įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa

3,7 V

Apšvietimo priemonės

LED modulis

Akumuliatoriaus rūšis

Ličio jonai

Akumuliatorių kiekis

1

Svoris

77 g

Bendras ilgis	175 mm
Akumulatoriaus talpa	0,8 Ah
Švietimo trukmė	2 - 16 h
ATEX zona	Nėra
Šviesos srautas	20 - 200 lm
IP apsaugos klasė	IP 30
Bendras plotis	23 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius