

HOLEX**Magnetinių prizmių pora, Ilgis x plotis: 70X55mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Visos pusės grūdintos. Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifautos tiksliai kampų į prizmes. **Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,01 mm.** Prizmių pora nušlifauta iki to paties aukščio.

Techninis aprašymas

velenams, kurių Ø	3 - 40 mm
Plotis	55 mm
Aukštis	75 mm
Vieneto svoris	1,8 kg
Ilgis	70 mm
Aukščio tolerancija poroje	0,02 mm
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Produkto rūšis

prizminė